

Die Besitzer von Kameras mit hochentwickelten Belichtungsmeßsystemen brauchen nicht zu bangen, sie behalten in der Diafotografie ihre Vorzüge.

Bei den neuen Negativfilmen sind aber so präzise Messungen überflüssig. Das gilt auch für die neuen sogenannten chromogenen Schwarzweißfilme vom Typ Agfapan Vario XL (s. Heft 1/1982), welche die gleichen Vorteile aufweisen; bei diesem Film beispielsweise ein Belichtungsspielraum von 33 bis 20 DIN, und das bei unveränderter Standardentwicklung in konventionellem Farbnegativentwickler. Dabei wird – wie bei den Farb-

filmen auch – das Silberkorn beim Bleichprozeß herausgewaschen, und übrig bleibt ein neutrales Farbstoffbild, mit dem die Schwärzungen aufgebaut werden. Neben dem Vorteil des großen Belichtungsspielraums bei annähernd gleichbleibender Gradation wird im Vergleich zu konventionellen Filmen auch eine bessere Detailwiedergabe erreicht, die ebenfalls mit dem Maß der Überbelichtung zunimmt. Die alten, immer wieder modifizierten und in Hobbykreisen so viel diskutierten Schwarzweißentwickler sind für viele Geschichte geworden. In der Fotografie wurde vieles sehr viel einfacher. Das Fotografie-

ren mit Farbnegativfilmen hat einen kaum noch zu steigenden Perfektionsgrad erreicht.


Nur das Selbstvergrößern nach diesen Filmen ist noch mit einigen Schwierigkeiten für den Anfänger verbunden. Auch wer Diapositive will, kann Nutznießer dieser Vorteile werden, denn schließlich kann man auch von Negativen Dias zu einem günstigen Preis anfertigen lassen. Ein Lichtblick für alle, die wenig Zeit für die Beschäftigung mit der Fototechnik haben.

Anschrift des Verfassers:
Hans Bortsch, DGPh
Anderlohrstraße 5
8520 Erlangen

Über den Einsatz von Wechselobjektiven

Für 4 DM kann man bei der Firma Ernst Leitz, Postfach 20 20, 6330 Wetzlar, aber sicher auch in dem einen oder anderen Fotofachgeschäft, eine empfehlenswerte Broschüre erwerben. 90 Farb- und 52 Schwarzweißabbildungen dokumentieren die praxisgerechte Anpassung an Situation und Aufgabe der Wechselobjektive. Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie mit den unterschiedlichen Brennweiten gegeben sind, werden ausführlich demonstriert und erläutert. Orbach

Ab jetzt zählt jeder Tag...



... um Risiken so früh wie möglich auszuschalten.

3S-Test β ist ein hochempfindlicher Schwangerschafts-Routine-Test. Eine Schwangerschaft wird schon 1–2 Tage nach Ausbleiben der Menses zuverlässig angezeigt. 3S-Test β : der β -HCG-spezifische Hämagglutinations-Hemmtest.

- Empfindlichkeit: 0,125 I.E. HCG/ml Urin.
- Minimale Kreuzreaktivität mit LH, FSH, TSH.
- Sichere und einfache Handhabung.

**3S
TEST** β

Spezifisch. Sicher. Schnell.



KG SCHWARZHAUPT, KÖLN EIN PRODUKT DER ANDA-FORSCHUNG